

Un monde **+ sain** et **+ sûr** !

CAPTEURS DE POUSSIÈRES A FEUILLES JETABLES BIOCIDES

La propreté feuille à feuille, une sécurité pour les salles blanches

Tapis capteur de poussières interceptant les poussières, bactéries et autres contaminants transportés sur les lieux de travail par les semelles de chaussures et les roues de chariots...

Utilisation quotidienne en zones contrôlées :

- Biotechnologies et culture cellulaire
- Industrie pharmaceutique
- Hôpitaux et domaine médical
- Industries cosmétique et agro-alimentaire
- Industrie nucléaire et optique
- Electronique et semi-conducteur
- Laboratoires de Recherche publique ou privée



Application :

Lors d'une entrée en zone propre, les trois premiers pas sont les plus importants à contrôler et nécessitent un bon positionnement du ou des capteurs pour protéger correctement les salles sensibles à risque.

Ces capteurs permettent de retenir et d'éliminer les poussières et les impuretés transportées, au niveau des semelles de chaussures et des roues de chariots, dans les sas d'entrée des secteurs à environnement contrôlé (salles blanches, zones stériles, zones propres...), aidant ainsi à stopper la contamination.

Capteurs de poussières à feuilles jetables biocides :

Capteur décontaminant avec un principe actif piégé dans l'adhésif

Les micro-organismes entrant en contact avec le capteur de poussières sont tués par le principe actif piégé dans l'adhésif.

Le capteur de poussières ne peut donc devenir lui-même une source de contamination.

- Capteur de 30 feuilles, fabrication française
- Avec bande de préhension permettant d'enlever facilement les feuilles une à une
- Couleur : bleu
- Epaisseur : 60 microns
- Composition : polyéthylène recyclable
- Colle acrylique d'épaisseur environ 8 microns
- **Principe actif désinfectant : 1,2-Benzisothiazolin-3-one**
Très stable dans le temps présentant une efficacité à très large spectre (bactéricide, fongicide et levuricide)
Concentration : 10%

Important : un adhésif double face différentiel permet une pose au sol ne laissant aucune trace.

Références	Conditionnement	Dimensions
505	4 tapis de 30 feuilles	117 x 45 cm
505GT	3 tapis de 30 feuilles	117 x 60 cm
505GTX	2 tapis de 30 feuilles	117 x 90 cm